




TAITEOVIMEKANISMI

- Esimerkiksi aamiaiskaappeihin




SALICE TAITEOVIMEKANISMI


Taiteovimekanismissa tarvittavat tuotteet.



Koodi	Nimike
19710	Taiteoven yläkisko 1180mm (voidaan lyhentää)
Tarvittava määrä	1kpl/runko (Max1200 rungolle)




Koodi	Nimike
19700	Taiteoven sarana Ø35mm ruuvikiinnitteinen
Tarvittava määrä	1kpl/Ovipari



Taiteovimekanismissa käytävien saranoiden & aluslevyjen suositus.




Koodi	Nimike
19701	Taiteoven liukuhela (kiinnitetään taiteoven saranaan)
Tarvittava määrä	1kpl/Ovipari




SALICE
110° Logica kiinnityksellä
tuotekoodi: 45082




Koodi	Nimike
19702	Taiteoven lehtisarana (yhdistetään 2kpl ovia toisiinsa)
Tarvittava määrä	Alle 700mm korkeissa ovissa 2kpl/ovipari. Yli 700 korkeissa ovissa vähintään 3kpl/ovipari.



SALICE
suora aluslevy 2mm korotuksella (korkeussäädettävä)
tuotekoodi: 45085




Koodi	Nimike
19706	Taiteoven sormisuoja (kiinnitetään oven väliin tarralla) HUOM! Optio Taiteovi voidaan tehdä myös ilman sormisuoja
Tarvittava määrä	oven korkeus - 10mm




HUOM!
Taiteovimekanismissa oven & rungon välisinä saranoina voidaan käyttää mitä tahansa saranoita aukeamiskulmaltaan minimissään 110°

Taiteovimekanismin säätäminen

Korkeussäätö





Syvyyssäätö





Taiteovimekanismin mitoitukset

Mitoitukset ilman sormisuojaa





Lehtisaranan asennus
 -kapea puoli siihen oveen joka on rungossa kiinni
 -leveä puoli siihen oveen joka liikuu

Mitoitukset käytettäessä sormisuojaa



Lehtisaranan asennus
 -kapea puoli siihen oveen joka on rungossa kiinni
 -leveä puoli siihen oveen joka liikuu

Liukuhelan asentaminen kiskoon



**Asenna liukuhela kiskoon
 kääntämällä sitä 90°**

**Lukitse liukuhela kiskoon
 kääntämällä oranssilla merkittyä
 lukitusrautaa.**



Suomen Helakeskus Oy

**Porttivahti 3
60100 Seinäjoki
010 472 4720**

www.helakeskus.fi